

ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ПРЕСТИЖ-03-2ПК



Паспорт ПБАК.634265.019 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы пожарные серии ПРЕСТИЖ-03-2ПК предназначены для размещения в них двух комплектов оборудования пожарного крана с условным проходом до 65 мм, и защиты их от физических воздействий.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тип шкафа	Корпус	Двери	Рама	Подставка	Паспорт	Информационные этикетки
Навесной	+	+	-	-	+	По одной на секцию шкафа
Встроенный	+	+	+	-	+	По одной на секцию шкафа
Приставной	+	+	-	+	+	По одной на секцию шкафа

Структура обозначения шкафов: Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ - 03 - X - X - X» ТУ РБ

Типоразмер шкафа (03)

Тип шкафа
(В - встроенный, Н - навесной, П - приставной)

Характеристики внешнего вида
(0 - открытый (с окном), 3 - закрытый, К- красный, Б- белый)

Вид шкафа (2ПК- для двух пожарных кранов)

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2, кассеты рукавной 3, в которую укладывается в двойную скатку пожарный рукав, рамы 4 [для встроенных шкафов, поставляется в отдельной упаковке], подставки 5 [для приставных шкафов, поставляется в отдельной упаковке]. Дверь 2 запирается на подъемно-поворотный замок 6. Рукавная кассета 3 прикреплена к стойке 9 через кронштейн 10 болтами 12 и вращается вокруг оси 11. На стойке 9 имеются четыре резьбовых отверстия и, в зависимости от расположения трубопроводов у потребителя, кассета 3 может крепиться к стойке 9 в нижнем положении для размещения пожарного крана с условным проходом DN 50 и DN 65 или верхнем положении для пожарного крана с условным проходом DN 50. На боковых стенках шкафа имеются перфорированные отверстия, одно из которых, в зависимости от расположения трубопроводов, необходимо демонтировать. Шкафы могут поставляться с покрытием (красного, белого, либо согласованного с заказчиком цвета). Шкафы могут быть открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнений.

На рисунках 1,2,3 изображены шкафы с правым расположением дверей. Для того, чтобы шкафы с правым расположением дверей изменить на шкафы с левым расположением дверей, необходимо открыть болты 12 и извлечь кассету 4. Корпус 1 перевернуть дном вверх. В кассете 4 необходимо изменить положение уголков и кронштейна 10 на противоположное, а затем закрепить кассету 4 в корпусе 1 болтами 12.

Для сборки встроенного шкафа необходимо из навесного шкафа прикрепить раму соответствующего типоразмера из комплекта поставки, а затем в раму вставить снятую дверь 3 (подробнее-см. раздел 5).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отражающиеся на основных технических характеристиках.




Рисунок 1 - Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-Н




Рисунок 2 - Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-В




Рисунок 3 - Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-03-П




Рисунок 4

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение шкафа	Торговое обозначение шкафа	Комплект поставки шкафа	Габаритные размеры, мм, не более	Условный проход пожарного крана		Масса шкафа, кг, не более
				Прямого	Углового	
ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-Н ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-Н	ПРЕСТИЖ-03-НОК-2ПК	Корпус Двери Кассеты	540 x 1280 x 230	50	50,65	27,9
	ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК					
	ПРЕСТИЖ-03-НЗК-2ПК					27
	ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-2ПК					
ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-В ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-В	ПРЕСТИЖ-03-ВОК-2ПК	Корпус Двери Кассеты	590 x 1330 x 250	50	50,65	30,6
	ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК					
	ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-2ПК					29,7
	ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-2ПК					
ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-П ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-П	ПРЕСТИЖ-03-ПОК-2ПК	Корпус Двери Кассеты	540 x 1870 x 230	50	50,65	33,5
	ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-2ПК					
	ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-2ПК					32,6
	ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-2ПК					

Примечания:

Максимальная масса одного размещаемого огнетушителя составляет 12,7 кг.

Максимальная масса одного размещаемого комплекта оборудования пожарного крана составляет 13 кг.

5. МОНТАЖ ШКАФОВ

5.1 Монтаж навесных шкафов осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса (см. рисунок 5)

5.2 Монтаж приставного шкафа к полу осуществляется через отверстия в основании подставки 2 (см. рисунок 6)

Для монтажа встроенного шкафа необходимо открыть дверь (двери) 2, отогнуть планку 15 (рисунок 4) и вытащить наклейку 16 с шайбой 17, после чего демонтировать дверь. Корпус вставить в строительную нишу и закрепить его в нише. Зазоры между корпусом и стенками ниши заполнить строительным раствором. Затем произвести монтаж пожарного крана. Затем необходимо вставить раму в корпус 1 (см. рис. 5) и закрепить ее с помощью болтов и гаек М6 из комплекта поставки рамы через отверстия Ø7. Затем необходимо вставить дверь 2 в раму при помощи заклепки 16, шайбы 17 и подогнуть планки 15, а затем разместить в корпусе оборудование пожарного крана. Дверь закрыть на замок 6. Монтаж углового пожарного крана с условным проходом DN 65 мм вести с применением муфты по ГОСТ 8954, сгона по ГОСТ 8969 и контргайки по ГОСТ 8968.

5.4 После монтажа шкафа на двери шкафа наклеить соответствующий информационный знак из комплекта поставки.




Рисунок 5




Рисунок 6





Рисунок 7

6. ВАРИАНТЫ СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА В ШКАФУ



7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от 5 до 45 °С при относительной влажности до 90%. Монтаж проводят в соответствии со строительными нормами и правилами при соблюдении требований:

- удобство присоединения рукава и исключение резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;
- удобство охвата и вращения рукой маховика.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 45 °С

9. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Шаффы пожарные ПРЕСТИЖ имеют следующие сертификаты соответствия

Орган, выдавший сертификат: РЦС и Э МЧС РБ, г. Минск

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00508 (действует до 18.03.2031 г.)

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шаффы пожарный:

ПРЕСТИЖ-03-НОК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-НОБ-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-НЗК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-НЗБ-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ВОК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ВОБ-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ВЗК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ВЗБ-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ПОК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ПОБ-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ПЗК-2ПК

ПРЕСТИЖ-03-ПЗБ-2ПК

соответствует требованиям ТУ РБ 300376711.016-2003, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Серийный номер
Дата выпуска

Штамп о приемке _____

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шаффы не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные шкафы вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения шкафа 36 месяцев со дня приемки. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случаях несоблюдения владельцем правил эксплуатации, утери паспорта.