

## ФУТЛЯР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ ПРЕСТИЖ

Паспорт ПБАК.634265.160 ПС




Рисунок 1 - Общий вид футляра металлического секционного ПРЕСТИЖ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Футляр металлический секционный ПРЕСТИЖ ПБАК.634265.160 ПС (далее – футляр) предназначен для хранения противогазов или других средств индивидуальной защиты органов дыхания. Дверца футляра фиксируется на подъемно-поворотный замок. По согласованию с заказчиком взамен подъемно-поворотного замка может применяться почтовый замок.

Футляры красного, белого, золотого и чёрного цвета изготовлены по категории коррозионной стойкости С2 по СТБ ISO 12944-5.

Футляры с шлифовкой скотч-брайт изготовлены по категории коррозионной стойкости С4-Н по СТБ ISO 12944-5- при эксплуатации вне помещений их необходимо располагать в местах с обустроенной защитой от воздействия атмосферных осадков.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки шкафа входит:

- футляр - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.

## 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные и характеристики отражены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение футляра	Габаритные размеры, мм	Цвет футляра	Количество размещаемых самоспасателей, шт.	Наличие окна в двери	Масса, кг, не более
ФМС-6 закрытый, красный	420 x 620 x 220	Красный	6	закрытый	10
ФМС-6 открытый, красный				открытый	
ФМС-6 закрытый, белый		Белый		закрытый	
ФМС-6 открытый, белый				открытый	
ФМС-6 закрытый, золото		Золото		закрытый	
ФМС-6 открытый, золото				открытый	
ФМС-6 закрытый, скотч-брайт		Нержавеющая сталь		закрытый	
ФМС-6 открытый, скотч-брайт				открытый	
ФМС-6 закрытый, черный		Черный		закрытый	
ФМС-6 открытый, черный				открытый	

Примеры записи при заказе:

Футляр для хранения фильтрующих самоспасателей «ФМС-6 закрытый, красный ПРЕСТИЖ» обозначает поставку футляра закрытого, красного, предназначенного для размещения 6 шт. самоспасателей.

## 4. МОНТАЖ ФУТЛЯРОВ

Монтаж футляров осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса шкафа.

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации футляра от плюс 5 до плюс 45 °С при относительной влажности до 90%.

Футляр может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения - от минус 40 до плюс 45 °С.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Футляр для хранения фильтрующих самоспасателей «ФМС-\_\_\_\_\_ПРЕСТИЖ» соответствует требованиям конструкторской документации ПБАК.634265.160, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп о приемке \_\_\_\_\_

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Футляры не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные футляры вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации футляра 24 месяца со дня приемки.